E12341

Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0030C04



Application		
Système		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; câble blindée; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Remarque sur la température ambiante		21 jours: ...120
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	1479
Dimensions	[mm]	28 x 15 x 38
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		zamac
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure	min. 10 x diamètre du câble

E12341

Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0030C04

Remarques	
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 30 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm, blindé; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: zamac; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm; Prolongateur blindé: blindage non raccordé

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc