


E12347



Câble avec prise mâle

ASTGA050MSS0010C04



Application		
Système		Sans silicone; contacts dorés; câble blindée
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe de protection		II
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	314
Dimensions	[mm]	38 x 15 x 31
Matières		boîtier: TPU noir
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Remarques		La résistance de terminaison bus CAN (120 Ω) est intégrée dans le connecteur M12.
Quantité		1 pièces



Câble avec prise mâle


ASTGA050MSS0010C04

Raccordement électrique


Câble: 10 m, PVC, violet, Ø 6,7 mm, blindé; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Prolongateur blindé: blindage non raccordé



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BU =	bleu
RD =	rouge
WH =	blanc
screen =	blindage