E12351


Câble avec prise femelle

ADOAH050MSS0005K05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC548

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Système		Sans silicone; contacts dorés; câble blindée
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	236
Dimensions	[mm]	28 x 15 x 38
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière bague moletée		inox
Remarques		
Quantité		1 pièces

E12351

Câble avec prise femelle


ADOAH050MSS0005K05

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR, noir, Ø 5,3 mm, blindé; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: inox; Contacts: dorées; Couple de serrage: 1,0...1,5 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
WH =	blanc