


# E12354



## Prise à câbler

SDOGH040MSSFKSG



Application	
Système	Sans silicone; contacts dorés
Version	câble Ethernet, codage D
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 45 AC / < 70 DC
Courant de sortie total [A]	4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...85
Protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	46,7
Dimensions [mm]	20 x 20 x 58
Matières	zamac nickelé
Matière du corps	zamac, nickelé
Matière bague moletée	zamac, nickelé
Remarques	
Quantité	1 pièces

# E12354



## Prise à câbler

SDOGH040MSSFKSG

### Raccordement électrique

Bornes à vis: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: zamac, nickelé; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: dorées; Prolongateur blindé: blindable



### Raccordement

