


E12356



Prise à câbler

SDOGH040MSSFKSG



Application

Système	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 45 AC / < 70 DC
Courant de sortie total [A]	4; (...40 °C)

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...85
Protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	47,6
Dimensions [mm]	20 x 20 x 58
Matières	zamac nickelé
Matière du corps	zamac, nickelé
Matière bague moletée	zamac, nickelé

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

E12356



Prise à câbler

SDOGH040MSSFKSG

Raccordement électrique

Bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: B; Corps: zamac, nickelé; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: dorées; Prolongateur blindé: blindable



Raccordement

