
E12357

Prise à câbler

SDOGF030MSSFKSG



Application		
Système		contacts dorés
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC/DC
Sorties		
Technologie		PNP
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	8,733
Dimensions	[mm]	12 x 12 x 45
Matières		PBT; PA
Matière du corps		PBT / PA
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

E12357

Prise à câbler


SDOGF030MSSFKSG

Raccordement électrique

Bornes à vis: 0,14...0,5 mm²; Gaine de câble: Ø 3,5...5 mm

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PBT / PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées



Raccordement

