


E12376



Câble avec prise femelle

ADOGH080MSS0015H08

Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées.
Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).



Application

Système

Sans halogène

Données électriques

Tension d'alimentation [V]

< 30 AC / < 36 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-25...80

Protection

IP 68

Données mécaniques

Poids [g]

912,5

Dimensions [mm]

15 x 15 x 43

Matières

PUR

Matière du corps

PUR

Matière bague moletée

laiton, nickelé

Remarques

Quantité

1 pièces

E12376



Câble avec prise femelle


ADOGH080MSS0015H08

Raccordement électrique


Câble: 15 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
PK =	rose
OG =	orange
VT =	violet
WH =	blanc