

# E17320




## Cames porte-drapeaux pour actionneurs 1/4 de tour

PUCK/IND/BK/D53

Article arrêté

Article de remplacement: E12517 + E12526

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Application

Version

pour les interfaces mécaniques sur les actionneurs  
pneumatiques et manuels VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

### Données mécaniques

Poids [g] 43,2

Came diamètre [mm] 53

Entraxe perçages [mm] 80

Hauteur de l'arbre  
servomoteur de vanne [mm] 20

Nombre des positions  
possibles de la cible 3

Matières Came porte-drapeaux: PA 6 noir; vis: inox (1.4302/304L)

### Accessoires

Fourniture

vis à six pans creux: 1 x M6 x 16, avec rondelle

vis noyées: 2 x M5

indications de direction: 2, jaune

indications de direction: 2, noir

Capot: 1, jaune

bouchon: 1, noir

### Remarques

Quantité

1 pièces