


E18402



Câble avec prise femelle

ADOGH040MSC0002X04



Application	
Système	contacts dorés
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 300 AC/DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-45...105
Protection	IP 68
Données mécaniques	
Poids [g]	158,757
Dimensions [mm]	15 x 15 x 47
Matières	TPE
Matière du corps	TPE
Matière bague moletée	zinc, recouvert de PTFE
Remarques	
Quantité	1 pièces

E18402



Câble avec prise femelle

ADOGH040MSC0002X04

Raccordement électrique

Câble: 2 m, jaune; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPE; Verrouillage: zinc, recouvert de PTFE; Contacts: dorées



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc