


E18406



Câble avec prise femelle

ADOAH040MSC0005X04



| Application                                                                                                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Système                                                                                                     | contacts dorés          |
| Données électriques                                                                                         |                         |
| Tension d'alimentation [V]                                                                                  | < 300 AC/DC             |
| Conditions d'utilisation                                                                                    |                         |
| Température ambiante [°C]                                                                                   | -45...105               |
| Protection                                                                                                  | IP 68                   |
| Données mécaniques                                                                                          |                         |
| Poids [g]                                                                                                   | 385,553                 |
| Matières                                                                                                    | TPE                     |
| Matière du corps                                                                                            | TPE                     |
| Matière bague moletée                                                                                       | zinc, recouvert de PTFE |
| Remarques                                                                                                   |                         |
| Quantité                                                                                                    | 1 pièces                |
| Raccordement électrique                                                                                     |                         |
| Câble: 5 m, jaune; 4 x 0,75 mm² / AWG 18                                                                    |                         |
| Raccordement électrique - Prise                                                                             |                         |
| Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPE; Verrouillage: zinc, recouvert de PTFE; Contacts: dorées |                         |
|                                                                                                             |                         |


# E18406



## Câble avec prise femelle

ADOAH040MSC0005X04

### Raccordement



|      |                                 |
|------|---------------------------------|
|      | Couleurs des fils conducteurs : |
| BK = | noir                            |
| BN = | brun                            |
| BU = | bleu                            |
| WH = | blanc                           |