


E18412



Câble de connexion

VDOGH040MSC0005X04STGH040MSC



Application	
Système	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 250 AC/DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-45...105
Protection	IP 68
Données mécaniques	
Poids [g]	408,233
Dimensions [mm]	15 x 15 x 40
Matières	TPE jaune
Matière du corps	TPE / TPE
Matière bague moletée	zinc, recouvert de PTFE / zinc, recouvert de PTFE
Remarques	
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; Corps: TPE; Verrouillage: zinc, recouvert de PTFE; Contacts: dorées



E18412




Câble de connexion

VDOGH040MSC0005X04STGH040MSC

Raccordement électrique

Câble: 5 m, jaune; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; Corps: TPE; Verrouillage: zinc, recouvert de PTFE; Contacts: dorées

