


# E18422



## Câble de connexion

RJ45 to M12 Jumper 5m PUR



### Application

Version	câble Ethernet, codage D
Application	Câble croisé

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...70
Protection	IP 67; IP 42; (connecteur M12 / connecteur RJ454)

### Données mécaniques

Poids [g]	323
Matières	PUR / PC
Matière du corps	PUR / PC
Matière bague moletée	zamac, nickelé

### Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

### Raccordement électrique - connecteur M12

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



# E18422




## Câble de connexion

RJ45 to M12 Jumper 5m PUR

### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, vert, Ø 6,2 mm; 2 x 0,38 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



### Raccordement électrique - connecteur RJ45

Connecteur: 1 x RJ45, droit; Corps: PC

