


E18516



Câble avec prise femelle

ADOGH040ZDS0020H04



Application

Système	contacts dorés
Version	Câble de puissance, codage T

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC
Courant de sortie total	[A]	12

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...85
Protection		IP 67

Données mécaniques

Poids	[g]	2081,08
Dimensions	[mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		zamac, nickelé

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

E18516



Câble avec prise femelle


ADOGH040ZDS0020H04

Raccordement électrique


Câble: 20 m, PUR, noir, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: T; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: dorées



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc