


E18520



Prise à câbler

SDOGH040MSSFKPG-T



Application	
Système	Sans silicone; contacts dorés
Version	Powerkabel, codage T
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 60 DC
Courant de sortie total [A]	12; (si des fils de 1,5 mm ² sont utilisés)
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...85
Protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	29,03
Matière du corps	PA
Matière bague moletée	zamac
Matière des joints	NBR
Remarques	
Quantité	1 pièces

E18520



Prise à câbler


SDOGH040MSSFKPG-T

Raccordement électrique

Bornes à vis: 0,75...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 8...10 mm

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: T; Corps: PA; Verrouillage: zamac; joint d'étanchéité: NBR; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,4 Nm



Raccordement

