


E18000



Câble avec prise femelle

ADOGH040MKS0005X04



Application		
Système		contacts dorés
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 300 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-45...105
Protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	361,966
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 47
Matières		TPE
Matière du corps		TPE
Matière bague moletée		zinc, recouvert epoxyd
Remarques		
Quantité		1 pièces

E18000



Câble avec prise femelle


ADOGH040MKS0005X04

Raccordement électrique


Câble: 5 m, TPE-S, noir; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPE; Verrouillage: zinc, recouvert epoxyd; Contacts: dorées



Raccordement



BK =	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	noir
BU =	brun
WH =	bleu
	blanc