


E18002



Câble avec prise femelle

ADOAH040MKS0005X04



Application		
Système		contacts dorés
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 300 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-45...105
Protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	385,553
Dimensions	[mm]	31 x 14,5 x 31
Matières		TPE
Matière du corps		TPE
Matière bague moletée		zinc, recouvert epoxyd
Remarques		
Quantité		1 pièces

E18002



Câble avec prise femelle


ADOAH040MKS0005X04

Raccordement électrique


Câble: 5 m, TPE-S, noir; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPE; Verrouillage: zinc, recouvert epoxyd; Contacts: dorées



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc