


E18015



Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0010E04 - BLACK



Application

Système contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 300 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -10...100

Protection IP 68

Données mécaniques

Poids [g] 362,874

Dimensions [mm] 15 x 15 x 47

Matières PVC

Matière du corps PVC

Matière bague moletée inox 1.4571 (316Ti)

Remarques

Quantité 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PVC, noir; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Raccordement électrique - Prise


Connecteur: 1 x M12, droit; Corps: PVC; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: dorées

E18015




Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0010E04 - BLACK



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc