
E18016

Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0025E04



Application		
Système		contacts dorés
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 300 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-10...100
Protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	874,979
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 47
Matières		PVC
Matière du corps		PVC
Matière bague moletée		inox 1.4571 (316Ti)
Remarques		
Quantité		1 pièces

E18016

Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0025E04

Raccordement électrique


Câble: 25 m, PVC, noir; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: dorées



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc