


E18017



Câble avec prise femelle

ADOAH040VAS0005E04



Application

Système contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 300 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -10...100

Protection IP 68

Données mécaniques

Poids [g] 181,437

Dimensions [mm] 31 x 14,5 x 31

Matières PVC

Matière du corps PVC

Matière bague moletée inox 1.4571 (316Ti)

Remarques

Quantité 1 pièces

E18017



Câble avec prise femelle


ADOAH040VAS0005E04

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, noir; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: dorées



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc