



E18031



Prise à câbler

SDOGH040MSSFKPG



Application		
Système		contacts dorés
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	27,216
Dimensions	[mm]	18 x 18 x 46
Matières		PA
Matière du corps		PA
Matière bague moletée		ZnAl / Ni
Remarques		
Quantité		1 pièces

E18031



Prise à câbler

SDOGH040MSSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 8...10 mm

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: ZnAl / Ni; Contacts: dorées



Raccordement

