




Câble avec prise femelle

AD0GB050VAS0002E05



Application		
Système		contacts dorés
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 300 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...105
Protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	263,083
Matières		PVC
Matière du corps		PVC
Matière bague moletée		inox (1.4404 / 316L)
Remarques		
Quantité		1 pièces

E18042



Câble avec prise femelle

ADOGB050VAS0002E05

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PVC, gris; 5 x 0,75 mm² / AWG 18

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
GN =	vert
RD =	rouge
OG =	orange
WH =	blanc