


E18043



Câble avec prise femelle

AD0GB050VAS0004E05



Application	
Système	contacts dorés
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 300 AC/DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...105
Protection	IP 68
Données mécaniques	
Poids [g]	825,537
Matières	PVC
Matière du corps	PVC
Matière bague moletée	inox (1.4404 / 316L)
Remarques	
Quantité	1 pièces

E18043



Câble avec prise femelle


ADOGB050VAS0004E05

Raccordement électrique


Câble: 4 m, PVC, gris; 5 x 0,75 mm² / AWG 18

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
GN =	vert
RD =	rouge
OG =	orange
WH =	blanc