


# E18048



## Câble avec prise femelle

AD0GB030VAS0006E03



### Application

Système	contacts dorés
---------	----------------

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 300 AC/DC
----------------------------	-------------

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...105
Protection	IP 68

### Données mécaniques

Poids [g]	580,598
Matières	PVC
Matière du corps	PVC
Matière bague moletée	inox (1.4404 / 316L)

### Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

# E18048



## Câble avec prise femelle


AD0GB030VAS0006E03

### Raccordement électrique


Câble: 6 m, PVC, gris; 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir  
GN = vert  
RD = rouge