




Embase mâle

RSTGH040VAS0001-04



1 Joint torique

Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...90
Données mécaniques		
Poids	[g]	54,431
Filetage		1/2" NPT
Matières		inox (1.4401 / 316)
Matière du corps		inox (1.4401 / 316)
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 1 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22		
Raccordement électrique - connecteur		
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox (1.4401 / 316)		





Embase mâle

RSTGH040VAS0001-04

Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc