


E18059



Prise à câbler

SDOGH040MSSFKPG



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 DC
------------------------	-----	----------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...85
----------------------	------	----------

Protection		IP 68
------------	--	-------

Données mécaniques

Poids	[g]	22,68
-------	-----	-------

Dimensions	[mm]	15 x 15 x 51,8
------------	------	----------------

Matières		PA 6.6
----------	--	--------

Matière du corps		PA 6.6
------------------	--	--------

Matière bague moletée		laiton, nickelé
-----------------------	--	-----------------

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique

technique de clipsage et vissage: 0,14...0,34 mm²; Isolation des fils: PVC / PETP; (Ø 1,0...1,55 mm); Gaine de câble: Ø 4...5 mm

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: laiton, nickelé



E18059



Prise à câbler

SDOGH040MSSFKPG

Raccordement

