


E18060



Connecteur à câbler

SSTAHO40MSSFKPG



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 DC
Courant de sortie total	[A]	3

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...85
Protection		IP 68

Données mécaniques

Poids	[g]	22,68
Dimensions	[mm]	38,5 x 15 x 40
Matières		PA 6.6
Matière du corps		PA 6.6
Matière bague moletée		laiton, nickelé

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique

technique de clipsage et vissage: 0,14...0,34 mm²; Isolation des fils: PVC / PETP; (Ø 1,0...1,55 mm); Gaine de câble: Ø 4...5 mm

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: laiton, nickelé



E18060



Connecteur à câbler

SSTA040MSSFKPG

Raccordement

