


E18061



Prise à câbler

SDOAH040MSSFKPG



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...85

Protection IP 68

Données mécaniques

Poids [g] 22,68

Dimensions [mm] 36,5 x 15 x 38,5

Matières PA 6.6

Matière du corps PA 6.6

Matière bague moletée laiton, nickelé

Remarques

Quantité 1 pièces

Raccordement électrique

technique de clipsage et vissage: 0,14...0,34 mm²; Isolation des fils: PVC / PETP; (Ø 1,0...1,55 mm); Gaine de câble: Ø 4...5 mm

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: laiton, nickelé



E18061

Prise à câbler

SDOAH040MSSFKPG



Raccordement

