




Embase mâle

RSTGB030ALS00.3-03



Application		
Système		contacts dorés
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 600 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...100
Protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	36,287
Filetage		M20 x 1,5
Matières		laiton nickelé
Matière du corps		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16		
Raccordement électrique - connecteur		
Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: laiton, nickelé; Contacts: dorées		

E18070



Embase mâle

RSTGB030ALS00.3-03

Raccordement

1	GN
2	BK
3	WH

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
GN =	vert
WH =	blanc