


Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 24 AC/DC
Limiteur de surtension	oui; (VDR)
Courant de sortie total [A]	3

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...80
Protection	IP 65

Données mécaniques

Poids [g]	50,802
Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière bague moletée	laiton, nickelé

Afficheurs / éléments de service

Indication	Disponibilité	1 x LED, jaune
------------	---------------	----------------

Accessoires

Fourniture	vis
	étiquette



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS

Remarques


Quantité 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR, Sans halogène, gris, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement électrique

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type C DIN, coudée; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: laiton nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

