


# E18149



## Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0002X04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Application

Système contacts dorés

### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 300 AC/DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -45...105

Protection IP 68

### Données mécaniques

Poids [g] 158,757

Dimensions [mm] 31 x 14,5 x 31

Matières TPE

Matière du corps TPE

Matière bague moletée zinc, recouvert epoxyd

### Remarques

Quantité 1 pièces

# E18149



## Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0002X04

### Raccordement électrique

Câble: 2 m, TPE-S, noir; 4 x 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPE; Verrouillage: zinc, recouvert epoxyd; Contacts: dorées



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc