


E18160



Câble avec prise femelle

ADOAH040VAS0075E04



Application	
Système	contacts dorés
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 300 AC/DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...105
Protection	IP 68
Données mécaniques	
Poids [g]	2685,265
Dimensions [mm]	31 x 14,5 x 31
Matières	PVC
Matière du corps	PVC
Matière bague moletée	inox 1.4571 (316Ti)
Remarques	
Quantité	1 pièces

E18160



Câble avec prise femelle

ADOAH040VAS0075E04

Raccordement électrique

Câble: 75 m, PVC, gris; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: dorées



Raccordement



5: non utilisé

Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu
WH = blanc