



E18164



Prise à câbler

SDOGH040VASFKPG7



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Courant de sortie total	[A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...85
Protection		IP 68

Données mécaniques

Poids	[g]	45,359
Dimensions	[mm]	18 x 18 x 46
Matières		PA
Matière du corps		PA
Matière bague moletée		inox 1.4571 (316Ti)

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 4...6 mm

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: laiton sous-cuivré



E18164

Prise à câbler

SDOGH040VASFKPG7



Raccordement

