


E18165



Prise à câbler

SDOGH080MSSFKPG



Application

Système	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 125 AC/DC
Courant de sortie total [A]	4; (...40 °C)

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...100
Protection	IP 68

Données mécaniques

Poids [g]	45,4
Dimensions [mm]	20 x 20 x 52,5
Matières	PA
Matière du corps	PA
Matière bague moletée	laiton, nickelé

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

E18165



Prise à câbler


SDOGH080MSSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées



Raccordement

