


Câble avec prise femelle

ADOGB030VAS0020E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Système	contacts dorés
---------	----------------

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 300 AC/DC
------------------------	-----	-------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...105
----------------------	------	-----------

Protection	IP 68
------------	-------

Données mécaniques

Poids	[g]	5238,988
-------	-----	----------

Matières	PVC
----------	-----

Matière du corps	PVC
------------------	-----

Matière bague moletée	inox (1.4404 / 316L)
-----------------------	----------------------

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

E18166



Câble avec prise femelle


AD0GB030VAS0020E03

Raccordement électrique


Câble: 20 m, PVC, gris; 3 x 0,75 mm² / AWG 18

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées



Raccordement



BK =	Couleurs des fils conducteurs :
GN =	noir
WH =	vert
	blanc