


E18168



Câble avec prise femelle

AD0GB030VAS0012E03



Application

Système contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 300 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...105

Protection IP 68

Données mécaniques

Poids [g] 1065,941

Matières PVC

Matière du corps PVC

Matière bague moletée inox (1.4404 / 316L)

Remarques


Quantité 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 12 m, PVC, gris; 3 x 0,75 mm² / AWG 18

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées




E18168



Câble avec prise femelle

AD0GB030VAS0012E03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
GN =	vert
WH =	blanc