




Câble avec prise femelle


ADOGB030VAS0030E03



Application	
Système	contacts dorés
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 300 AC/DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...105
Protection	IP 68
Données mécaniques	
Poids [g]	2608,154
Matières	PVC
Matière du corps	PVC
Matière bague moletée	inox (1.4404 / 316L)
Remarques	
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique
Câble: 10 m, PVC, gris; 3 x 0,75 mm² / AWG 18

Raccordement électrique - Prise
Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées




E18169



Câble avec prise femelle

ADOGB030VAS0030E03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
GN =	vert
WH =	blanc