




Câble de connexion

VDOAH040VAS0006E03STGH040VAS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application	
Système	contacts dorés
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 300 AC/DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...105
Protection	IP 68
Données mécaniques	
Poids [g]	63,503
Matières	TPE
Matière du corps	TPE
Matière bague moletée	inox 1.4571 (316Ti)
Remarques	
Quantité	1 pièces



Câble de connexion


VDOAH040VAS0006E03STGH040VAS

Raccordement électrique

Câble: 6 m, PVC, gris; 3 x 0,34 mm² / AWG 22


Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPE; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: dorées



Raccordement électrique

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPE; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: dorées

