


E18201



Câble avec prise femelle

ADOGA030MSS0005X03



Application		
Système		contacts dorés
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 300 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-45...105
Protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	204,116
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 47
Matières		TPE
Matière du corps		TPE
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

E18201



Câble avec prise femelle

ADOGA030MSS0005X03

Raccordement électrique


Câble: 5 m, TPE-S, jaune; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 1/2", droit; codage: C; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées



Raccordement



GN = Couleurs des fils conducteurs :
RD/BK = vert
RD/WH = rouge / noir
 rouge/blanc