


E18206



Câble avec prise femelle

ADOGA030VAS0005E03



Application		
Système		contacts dorés
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 300 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-10...100
Protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	199,58
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 47
Matières		PVC
Matière du corps		PVC
Matière bague moletée		inox 1.4571 (316Ti)
Remarques		
Quantité		1 pièces

E18206



Câble avec prise femelle

ADOGA030VAS0005E03

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PVC, jaune; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 1/2", droit; codage: C; Corps: PVC; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: dorées



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

GN =	vert
RD/BK =	rouge / noir
RD/WH =	rouge/blanc