


E18242



Câble avec prise femelle

ADOGA050MSS0010A05



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...90
Protection		IP 68

Données mécaniques

Poids	[g]	430,912
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PVC, noir, Ø 5,3 mm; 5 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 1/2", droit; codage: C; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé




E18242



Câble avec prise femelle

ADOGA050MSS0010A05

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
GN =	vert
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune