




Câble avec prise femelle

ADOAA050MSS0009A05



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...90
Protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	385,553
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 9 m, PUR, noir, Ø 5,3 mm; 5 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22		
Raccordement électrique - Prise		
Connecteur: 1 x 1/2", coudée; codage: C; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé		




E18243



Câble avec prise femelle

ADOAA050MSS0009A05

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
GN =	vert
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune