




## Embase femelle

RSTGA030ALS00.3-03

# No scale drawing available

Application	
Système	contacts dorés
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 250 AC/DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...80
Protection	IP 68
Données mécaniques	
Poids [g]	22,68
Filetage	M16 x 1,5
Matière bague moletée	aluminium, anodisé
Remarques	
Quantité	1 pièces
Raccordement électrique	
Câble: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm <sup>2</sup> / AWG 22	
Raccordement électrique - Prise	
Connecteur: 1 x 1/2", droit; codage: C; Verrouillage: aluminium, anodisé; Contacts: dorées	



# E18253



## Embase femelle

RSTGA030ALS00.3-03

### Raccordement

