




Embase femelle

RDOGH050MSS00.3E05



1 Joint torique

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 68

Données mécaniques

Poids	[g]	22,68
Filetage		1/4\"-18NPT
Matières		laiton nickelé
Matière du corps		laiton, nickelé

Remarques


Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: laiton, nickelé




E18327



Embase femelle

RDOGH050MSS00.3E05

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN/YE =	vert / jaune
WH =	blanc