




Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...110 AC/DC
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-15...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	18 x 54 x 100
Nombre d'emplacements répartiteur		6
Remarques		
Quantité		1 pièces



Répartiteur


ZDO6H040MSS0010A09

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR / PVC; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 6 x M12; codage: A



Raccordement

BN	1 (1...6)
BU	3 (1...6)
GN/YE	5 (1...6)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)

Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GN/YE =	vert / jaune
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune