

# E20404




## Câble avec prise mâle

ASTGH040MSS0005B04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC076

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

### Données mécaniques

Dimensions [mm] 15 x 15 x 42

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière bague moletée laiton, nickelé

### Remarques

Quantité 1 pièces

# E20404



## Câble avec prise mâle

ASTGH040MSS0005B04

### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; hautement flexible; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement

1	BN
3	BU
4	BK

Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir  
BN = brun  
BU = bleu