

Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-M6

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20055

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

Plage évaluable

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OKF; OUF

OKF

Portée des fibres optiques [mm]

20

OUF

Portée des fibres optiques [mm]

20

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-20...80

Données mécaniques

Type tête de détection

droit

Filetage tête de détection

M6

Longueur de la tête de
détection [mm]

35

Longueur [mm]

600

E20503



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-M6

Rayon de courbure minimum [mm]	20
Matières	Adaptateur: ABS
Matière des fibres optiques	acrylique
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Remarques	
Quantité	1 pièces