




Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-M-V-E3/2,5m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application	
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
Plage évaluable	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OKF; OUF
OKF	
Portée des fibres optiques [mm]	28
OUF	
Portée des fibres optiques [mm]	28
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...150
Données mécaniques	
Type tête de détection	droit
Diamètre de la tête de détection [mm]	3
Longueur de la tête de détection [mm]	10
Longueur [mm]	2500
Rayon de courbure minimum [mm]	20
Matière des fibres optiques	verre

E20528



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-M-V-E3/2,5m

Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	métal et silicone
Remarques	
Quantité	1 pièces