E20532


Fibres optiques système barrage

FE-00-M-V-M4/1m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20533

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Plage évaluable		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OKF; OUF
OKF		
Portée des fibres optiques	[mm]	120
OUF		
Portée des fibres optiques	[mm]	120
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...150
Données mécaniques		
Type tête de détection		droit
Filetage tête de détection		M4
Longueur de la tête de détection	[mm]	15
Longueur	[mm]	1000

E20532

Fibres optiques système barrage

FE-00-M-V-M4/1m

Rayon de courbure minimum	[mm]	20
Matière des fibres optiques		verre
Matière de la tête des fibres optiques		inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques		métal et silicone
Remarques		
Quantité		1 pièces