


Fibres optiques système barrage

FE-00-M-V-E3/1,5m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20492

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Plage évaluable

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OKF; OUF

OKF

Portée des fibres optiques [mm]

108

OUF

Portée des fibres optiques [mm]

108

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-20...150

Données mécaniques

Type tête de détection

droit

Diamètre de la tête de
détection [mm]

3

Longueur de la tête de
détection [mm]

10

E20536



Fibres optiques système barrage

FE-00-M-V-E3/1,5m

Longueur	[mm]	1500
Rayon de courbure minimum	[mm]	20
Matière des fibres optiques		verre
Matière de la tête des fibres optiques		inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques		métal et silicone
Remarques		
Quantité		1 pièces