E20550


Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-R3/0,3M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20062

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Plage évaluable		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OKF; OUF
OKF		
Portée des fibres optiques	[mm]	120
OUF		
Portée des fibres optiques	[mm]	120
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...80
Données mécaniques		
Type tête de détection		coudée
Diamètre de la tête de détection	[mm]	3
Longueur de la tête de détection	[mm]	10

E20550

Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-R3/0,3M

Longueur	[mm]	300
Rayon de courbure minimum	[mm]	10
Matières		Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques		verre
Matière de la tête des fibres optiques		aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques		PVC
Remarques		
Quantité		1 pièces